Технический паспорт

Кольцо для защиты кромок для кабельного короба типа LKM 20030
Артикульный номер: 6249844

Кольцо для защиты кромок устанавливается на край кабельного короба LKM и предотвращает повреждение кабеля при прокладке.



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные


Артикульный номер	6249844
Тип	KSR20030
Обозначение 1	Кольцо для защиты кромок
Обозначение 2	для канала LKM
Производитель	OBO
Размер	20x30mm
Цвет	серый
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	Шт.
Масса	1,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Кольцо для защиты кромок для кабельного короба типа LKM 20030

Артикульный номер: 6249844

Размеры



Длина	23 мм
Ширина	34 мм
Высота	28 мм
Размер a	34 мм
Размер b	28 мм

Технические характеристики

Модель	Литая деталь
Подходит для	Кабельный короб
Не содержит галогенов	да
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Вид защиты	IP30
Коэффициент прочности	IK10
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C