Технический паспорт

Кольцо для защиты кромок для кабельного короба типа LKM 80080
Артикульный номер: 6249865

Кольцо для защиты кромок устанавливается на край кабельного короба LKM и предотвращает повреждение кабеля при прокладке.



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные


Артикульный номер	6249865
Тип	KSR80080
Обозначение 1	Кольцо для защиты кромок
Обозначение 2	для канала LKM
Производитель	OBO
Размер	80x80mm
Цвет	серый
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	Шт.
Масса	3,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Кольцо для защиты кромок для кабельного короба типа LKM 80080

Артикульный номер: 6249865

Размеры



Длина	21 мм
Ширина	84 мм
Высота	84 мм
Размер a	84 мм
Размер b	84 мм

Технические характеристики

Модель	Литая деталь
Подходит для	Кабельный короб
Не содержит галогенов	да
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Вид защиты	IP30
Коэффициент прочности	IK10
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C