


Технический паспорт

Фиксатор А2

Артикульный номер: 6016529



Фиксатор для монтажного угла типа MW 45 и MW 90.
Включает самостопорящуюся шестигранную гайку М6.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

| | |
|--|-------------------------------------|
| Артикульный номер | 6016529 |
| Тип | KS 23 35 A2 |
| Обозначение 1 | Клеммник |
| Обозначение 2 | для С-образ проволочного лотка |
| Производитель | OBO |
| Размер | M6x20 |
| Цвет | цвета нержавеющей стали |
| Материал | Нержавеющая сталь 1.4301 (304) |
| Поверхность | без обработки, дообработанный |
| Стандарт поверхности | |
| Минимальная единица продажи | 20 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 2,015 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |
| Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот | 0,1058 кг CO ₂ e / 1 Шт. |


Технический паспорт

Фиксатор А2

Артикульный номер: 6016529



Размеры



Технические характеристики

| | |
|--|----------------------|
| Подходит для проволочного лотка | да |
| Подходит для кабельных лестничных лотков | нет |
| Подходит для кабельного лотка | нет |
| Диаметр отверстия | 6 мм |
| Нержавеющая сталь, протравленная | нет |
| Вид соединения | Болтовой соединитель |