

# Технический паспорт

## Фиксатор FT

Артикульный номер: 6015174



Фиксатор для крепления монтажного угла типа MW 45 и MW 90 к проволочному кабельному лотку типа CGR. Включает самостопорящуюся гайку M6.



**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	6015174
Тип	KS 23 35 FT
Обозначение 1	Клеммник
Обозначение 2	для С-образ проволочного лотка
Производитель	OBO
Размер	M6x20
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	2,015 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,0427 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Фиксатор FT

Артикульный номер: 6015174



## Размеры



## Технические характеристики

Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	нет
Диаметр отверстия	6 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель