

Технический паспорт

Фиксатор для крепления разделительной полочки

Артикульный номер: 6062284



Фиксатор для безболтового крепления разделительных полочек в кабельных лотках лестничного типа.



A2 Нержавеющая сталь 1.4310

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6062284
Тип	KS KL A2
Обозначение 1	Фиксатор для лестничного лотка
Обозначение 2	для монтажа разделит. полочки
Производитель	OBO
Материал	Нержавеющая сталь 1.4310
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	30
Единица расхода	Шт.
Масса	0,512 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Фиксатор для крепления разделительной полочки

Артикульный номер: 6062284



Технические характеристики

Вид крепления	Крепежный зажим
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет