

Технический паспорт

Траверса US 5

Артикульный номер: 6348904



Траверса для стоек US 5. В комбинации со стойкой US 5 можно изготовить на месте подвесные стойки любой длины. Также пригодна для фиксации кабельных лотков лестничного типа SLM 50. Траверса может монтироваться на U-образной стойке фиксированной длины типа US 5. При монтаже траверсы применяется распорка типа DSK 45.

CE

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6348904
Тип	KUS 5 FT
Обозначение 1	Траверса
Обозначение 2	для стойки US 5
Производитель	OBO
Размер	140x75x104
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	61,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,4113 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры

Длина	140 мм
Ширина	75 мм
Высота	104 мм

Технический паспорт

Траверса US 5

Артикульный номер: 6348904



Технические характеристики

Исполнение	Винтовая верхняя пластина
Повышение живучести конструкции	да
Подходит для потолочного крепления	да
Подходит для крепления консолей	нет
Подходит для форм профиля	U-образный профиль
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм