

# Технический паспорт

## Траверса US 5 NOK FT

Артикульный номер: 6348939



Траверса с повернутым на 90° U-образным кронштейном  
При установке траверсы необходимо использовать распорку DSK 45!



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	6348939
Тип	KUS 5 NOK FT
Обозначение 1	Траверса
Обозначение 2	для стойки US5, поверн. 90°
Производитель	OBO
Размер	140x75x104
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	75 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	1,4169 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Траверса US 5 NOK FT


Артикульный номер: 6348939



### Размеры



Длина	140 мм
Ширина	75 мм
Высота	104 мм



### Технические характеристики

Исполнение	Винтовая верхняя пластина
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для потолочного крепления	да
Подходит для крепления консолей	нет
Подходит для форм профиля	U-образный профиль
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм