

Технический паспорт

Траверса A2

Артикульный номер: 6348876



Траверса для стоек US 3.
Траверсу можно установить на U-образной стойке US 3 фиксированной длины.
В комплекте с соответствующим крепежным материалом.
В комплекте с соответствующим крепежным материалом.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6348876
Тип	KU 3 A2
Обозначение 1	Траверса
Обозначение 2	для стойки US 3
Производитель	OBO
Размер	130x40x100
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	41 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Траверса А2

Артикульный номер: 6348876



Размеры



Длина	130 мм
Ширина	40 мм
Высота	100 мм

Технические характеристики

Исполнение	Винтовая верхняя пластина
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для потолочного крепления	да
Подходит для крепления консолей	нет
Подходит для форм профиля	U-образный профиль
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм