

Технический паспорт

Траверса, облегченное исполнение



Артикульный номер: 6349102



Траверса для малых нагрузок для стойки US 7.
Крепежный материал (2 винта с шестигранной головкой SKS 12x100)
заказывается отдельно.

CE

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6349102
Тип	KU 7 FT
Обозначение 1	Траверса
Обозначение 2	для стойки US 7
Производитель	OBO
Размер	200x100
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	144,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Траверса, облегченное исполнение




Артикульный номер: 6349102

Размеры



Длина	200 мм
Ширина	100 мм
Высота	115 мм



Технические характеристики

Исполнение	Винтовая верхняя пластина
Подходит для потолочного крепления	да
Подходит для крепления консолей	нет
Подходит для форм профиля	U-образный профиль
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм