

Технический паспорт

Траверса усиленная

Артикульный номер: 6349056



Траверса для больших нагрузок для стойки US 7.
Крепежный материал (2 болта с полукруглой головкой FRS 12x25)
заказывается отдельно



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6349056
Тип	KU 7 NOX FT
Обозначение 1	Траверса
Обозначение 2	усиленная, для стойки US 7
Производитель	ОВО
Размер	200x100
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	184 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	4,1354 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

Траверса усиленная

Артикульный номер: 6349056



Размеры



Длина	200 мм
Ширина	100 мм
Высота	126,5 мм

Технические характеристики

Исполнение	Винтовая верхняя пластина
Подходит для потолочного крепления	да
Подходит для крепления консолей	нет
Подходит для форм профиля	U-образный профиль
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм