

Технический паспорт

Траверса регулируемая FT

Артикульный номер: 6349153



Регулируемая траверса для стойки US 7.
Крепежный материал (2 болта SKS 12x80 с шестигранной головкой и распорку DSK 45) необходимо заказать отдельно. Максимальная установка величины угла составляет 30° с одной стороны.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6349153
Тип	KU 7 VQP FT
Обозначение 1	Траверса
Обозначение 2	для проф. рейки US 7, регулир.
Производитель	OBO
Размер	200x100
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	181,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	4,4136 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Траверса регулируемая FT

Артикульный номер: 6349153



Размеры



Длина	200 мм
Ширина	100 мм
Высота	136,5 мм

Технические характеристики

Исполнение	Винтовая верхняя пластина
Подходит для потолочного крепления	да
Подходит для крепления консолей	нет
Подходит для форм профиля	U-образный профиль
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Угловой диапазон макс.	30 мм
Угловой диапазон мин.	0 мм