

# Технический паспорт

## Фиксатор KWH A2

Артикульный номер: 6355323



Фиксатор с болтом KWH с Г-образной головкой для крепления на профильной рейке CPS 5. Фиксирующий угол следует подогнать по толщине материала конструкции. Фиксирующий угол используется в комбинации с профильными рейками с шириной шлица 22 мм (например, типа CPS 5).



CE

- A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
- 2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

Артикульный номер	6355323
Обозначение 1	Фиксирующий угол
Обозначение 2	с болт с крючкооб голов, h=15мм
Производитель	OBO
Размер	60x50
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	пар
Масса	73 кг
Единица веса	кг/100 пар


# Технический паспорт

Фиксатор KWH A2


Артикульный номер: 6355323



## Размеры



Высота 15 мм



## Технические характеристики

Нагрузка (F) кН	5,7 кН
Подходит для толщины фланца макс.	18 мм
Подходит для толщины фланца мин.	12 мм
Метрическая резьба	12
Винт	M12 x 50