

Технический паспорт

Настенное и напольное крепление

Артикульный номер: 6437109



Крепление проволочных лотков с высотой боковой стенки 55 мм напрямую к стене.

Для настенного крепления проволочных лотков шириной макс. до 200 мм.

Для центрального потолочного подвеса проволочного лотка шириной макс. 200 мм.

Для подвешного крепления проволочного лотка шириной от 300 мм.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6437109
Тип	K 12 1818 FS
Обозначение 1	Настенное крепление
Обозначение 2	для проволочного лотка
Производитель	OBO
Размер	50x59
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	7,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,283 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Настенное и напольное крепление



Артикульный номер: 6437109

Размеры



Технические характеристики

Нержавеющая сталь,
протравленная

нет