

Технический паспорт

Потолочный уголок К6 FT

Артикульный номер: 6343104



Универсальный потолочный угол для крепления деталей к потолку, стене или подвесного профиля типа AP 45.



CE

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6343104
Тип	К 6 101 FT
Обозначение 1	Потолочный уголок
Производитель	OBO
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	40
Единица расхода	Шт.
Масса	7 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1675 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Потолочный уголок К6 FT

Артикульный номер: 6343104



Размеры



Размер	52x52
Длина	40 мм
Ширина	52 мм
Высота	2,05 in
Высота	52 мм
Высота	2,05 in