

# Технический паспорт

## Пластина FT

Артикульный номер: 6348440



Пластина для увеличения площади опорной поверхности при сквозном монтаже кронштейнов и стоек.



CE


St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	6348440
Тип	K 70 FT
Обозначение 1	Пластина
Производитель	OBO
Размер	70x70
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	24 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,71 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

### Размеры



Толщина листа	0,26 in
Размер a	70 мм
Размер b	70 мм
Размер d	0,67 in
Размер d	17 мм
Размер h	6,5 мм

# Технический паспорт

Пластина FT

Артикульный номер: 6348440



## Технические характеристики

Внутренний диаметр	17 мм
Диаметр отверстия	17 мм
Прочность материала	6,5 мм
С зубцами	нет