


Технический паспорт

Крышка Т-образной/ крестообразной секции FT

Артикульный номер: 6226348



Крышка с поворотными фиксаторами для закрытия Т-образных/крестовых соединений.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6226348
Тип	LAAD 1000 R3 FT
Обозначение 1	Крышка Т-обр./крест.соединения
Обозначение 2	с поворотными фиксаторами
Производитель	OBO
Размер	B1000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	624 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	18,5786 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крышка Т-образной/ крестообразной секции FT

Артикульный номер: 6226348



Размеры



Ширина	1 000 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер В	1 000 мм

Технические характеристики

Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	нет
Прочность материала	1,25 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет