

Технический паспорт

Крышка Т-образной/ крестообразной секции FT

Артикульный номер: 6226352



Крышка с поворотными фиксаторами для закрытия Т-образных/крестовых соединений.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6226352
Тип	LAAD 1200 R3 FT
Обозначение 1	Крышка Т-обр./крест.соединения
Обозначение 2	с поворотными фиксаторами
Производитель	OBO
Размер	B1200
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	722 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	22,9121 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крышка Т-образной/ крестообразной секции FT

Артикульный номер: 6226352



Размеры



Ширина	1 200 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер В	1 200 мм

Технические характеристики

Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	нет
Прочность материала	1,25 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет