


Технический паспорт

Крышка Т-образной/ крестообразной секции FT

Артикульный номер: 6226346



Крышка с поворотными фиксаторами для закрытия Т-образных/крестовых соединений.



CEUK
CA

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6226346
Тип	LAAD 900 R3 FT
Обозначение 1	Крышка Т-обр./крест.соединения
Обозначение 2	с поворотными фиксаторами
Производитель	OBO
Размер	B900
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	578 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	15,7505 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крышка Т-образной/ крестообразной секции FT

Артикульный номер: 6226346



Размеры



Ширина	900 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер В	900 мм

Технические характеристики

Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	нет
Прочность материала	1,25 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет