

Технический паспорт

Т-образная секция 110 FS

Артикульный номер: 6225916



Т-образное/крестовое соединение с приваренной перекладиной для монтажа на любых кабельных лотках лестничного типа с боковыми стенками высотой 110 мм.
Соединители заказываются отдельно, в соразмерном количестве.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

| | |
|--|--------------------------------------|
| Артикульный номер | 6225916 |
| Тип | LAA 1150 R3 FS |
| Обозначение 1 | Т-образ./крестовое соединение |
| Обозначение 2 | д. каб лотк лестн типа |
| Производитель | OBO |
| Размер | 110x500 |
| Цвет | цинковый |
| Материал | Сталь |
| Поверхность | оцинкован конвейерным методом |
| Стандарт поверхности | DIN EN 10346 |
| Минимальная единица продажи | 1 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 457 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |
| Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот | 13,7238 кг CO ₂ e / 1 Шт. |


Технический паспорт

T-образная секция 110 FS

Артикульный номер: 6225916



Размеры



| | |
|----------|--------|
| Ширина | 500 мм |
| Высота | 110 мм |
| Размер B | 500 мм |
| Размер R | 300 мм |

Технические характеристики

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Конструкция перекладин | Профиль перфорированный |
| Конструкция бокового профиля | Плоский профиль |
| Конструкция соединителей | Без соединителя |
| Повышение живучести конструкции | нет |
| Нержавеющая сталь, протравленная | нет |
| Конструкция для больших расстояний | нет |
| Толщина борта | 1,5 мм |