

Технический паспорт

Опорная пластина A2

Артикульный номер: 7164025



Распределительная пластина для монтажа на поперечине при вертикальном разветвлении кабелей или проводов.



A2	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные		
Артикульный номер	7164025	
Тип	LAB 30 A2	
Обозначение 1	Распределительная пластина	
Обозначение 2	д.каб лотк лестн типа	
Производитель	OBO	
Размер	B300mm	
Цвет	цвета нержавеющей стали	
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)	
Поверхность	без обработки, дообработанный	
Стандарт поверхности		
Минимальная единица продажи	1	
Единица расхода	Шт.	
Масса	38 кг	
Единица веса	кг/100 шт.	
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	2,3459 кг CO2e / 1 Шт.	


Технический паспорт

Опорная пластина A2

Артикульный номер: 7164025



Размеры



Ширина	300 мм
Высота	45 мм
Толщина листа	1 мм