

# Технический паспорт

## Опорная пластина A2

Артикульный номер: 7164068



Распределительная пластина для монтажа на поперечине при вертикальном разветвлении кабелей или проводов.



**A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

**2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

Артикульный номер	7164068
Тип	LAB 60 A2
Обозначение 1	Распределительная пластина
Обозначение 2	д.каб лотк лестн типа
Производитель	OBO
Размер	B600mm
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	75 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	4,7837 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Опорная пластина A2

Артикульный номер: 7164068



### Размеры



Ширина	600 мм
Высота	45 мм
Толщина листа	1 мм