

Технический паспорт

Опорная пластина

Артикульный номер: 6221874



Опорная пластина для увеличения опорной поверхности кабеля и для защиты кабелей и проводов.




St	Сталь
FT	Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6221874
Тип	LALB 40 FT
Обозначение 1	Опорная пластина
Обозначение 2	д.каб лотк лестн типа
Производитель	OBO
Размер	B400mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	73 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Ширина	400 мм
Высота	45 мм