

Технический паспорт

Опорная пластина

Артикульный номер: 6221882



Опорная пластина для увеличения опорной поверхности кабеля и для защиты кабелей и проводов.



St

Сталь


FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6221882
Тип	LALB 50 FT
Обозначение 1	Опорная пластина
Обозначение 2	д.каб лотк лестн типа
Производитель	OBO
Размер	B500mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	86 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Ширина	500 мм
Высота	45 мм