


Технический паспорт

Опорный уголок

Артикульный номер: 6221513



Опорный уголок для создания дополнительного отвода на различной высоте.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6221513
Тип	LAW FT
Обозначение 1	Опорный уголок
Обозначение 2	д. каб лотк лестн типа
Производитель	OBO
Размер	50x50
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	9,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Опорный уголок

Артикульный номер: 6221513



Размеры



Высота	45 мм
--------	-------

Технические характеристики

Подходит для кабельных лестничных лотков	да
---	----