

Технический паспорт

Крышка угловой секции 90° A2

Артикульный номер: 6226054



Крышка с поворотными фиксаторами угловой секции 90° со сварными перекладинами для кабельных лотков лестничного типа.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6226054
Тип	LBD 90 400 R3 A2
Обозначение 1	Крышка угловой секции 90°
Обозначение 2	с поворотными фиксаторами
Производитель	OBO
Размер	B400
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	346 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	35,2089 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крышка угловой секции 90° A2

Артикульный номер: 6226054



Размеры



Ширина	400 мм
Толщина листа	1 мм
Размер В	400 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет