

Технический паспорт

Угловая секция 90° VS 60 A2

Артикульный номер: 7160097



Горизонтальная угловая секция 90° для кабельных лотков лестничного типа с перекладиной VS, высота боковой стенки которых составляет 60 мм. Соединители заказываются отдельно.




A2	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	7160097
Тип	LBI 90 660 VS A2
Обозначение 1	Угловая секция 90°
Обозначение 2	для лестн. лотка с переклад VS
Производитель	OBO
Размер	60x600
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	664 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	33,895 кг CO2e / 1 Шт.

Размеры



Ширина	600 мм
Высота	60 мм

Технический паспорт

Угловая секция 90° VS 60 A2

Артикульный номер: 7160097



Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Повышение живучести конструкции	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет