

# Технический паспорт

## Угловая секция 90° 110 FS

Артикульный номер: 6217684



Угловая секция 90° горизонтальная, для всех кабельных лестничных лотков для больших расстояний с высотой боковой стенки 110 мм. Соединители заказываются отдельно.



**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	6217684
Тип	LB 90 1130 R5 FS
Обозначение 1	Угловая секция 90°
Обозначение 2	для лест.лотка, горизонтальная
Производитель	OBO
Размер	110x300
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	566 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	15,3606 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Угловая секция 90° 110 FS

Артикульный номер: 6217684



## Размеры



Ширина	300 мм
Высота	110 мм
Размер B	300 мм
Размер R	300 мм

## Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Повышение живучести конструкции	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет