


# Технический паспорт

Угловая секция 90° 110 FT

Артикульный номер: 6217778



Угловая секция 90° горизонтальная, для всех кабельных лестничных лотков для больших расстояний с высотой боковой стенки 110 мм. Соединители заказываются отдельно.



**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

## Исходные данные

Артикульный номер	6217778
Тип	LB 90 1150 R5 FT
Обозначение 1	Угловая секция 90°
Обозначение 2	для лест.лотка, горизонтальная
Производитель	OBO
Размер	110x500
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	785 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	17,4987 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Угловая секция 90° 110 FT

Артикульный номер: 6217778



## Размеры



Ширина	500 мм
Высота	110 мм
Размер B	500 мм
Размер R	500 мм

## Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Повышение живучести конструкции	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет