Технический паспорт

Угловая секция 90° 60 FT

Артикульный номер: 6211452



Горизонтальная угловая секция 90°, фасонная деталь для кабельных лестничных лотков с высотой боковой стенки 60 мм. С перфорацией на соединителе. Для внутренней и наружной установки. Соединители и крепежный материал заказываются отдельно. Для крепления фасонных деталей рекомендуется применение опорной конструкции.

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные


Артикульный номер	6211452
Тип	LB 90 630 R5 FT
Обозначение 1	Угловая секция 90°
Обозначение 2	для лест.лотка, горизонтальная
Производитель	OBO
Размер	60x300
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	487 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	10,5655 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Угловая секция 90° 60 FT

Артикульный номер: 6211452

Размеры



Ширина	300 мм
Высота	60 мм
Размер B	300 мм
Размер R	300 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Конструкция соединителей	Без соединителя
Повышение живучести конструкции	нет
Изменение направления	горизонтальный
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Толщина борта	1,5 мм