

Технический паспорт

Крышка шарнирной секции FS

Артикульный номер: 6226214



Крышка с поворотными фиксаторами для закрытия регулируемых угловых секций.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6226214
Тип	LGBED 400 FS
Обозначение 1	Крышка для верт. регулир. угла
Обозначение 2	с фиксаторами
Производитель	OBO
Размер	B400
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	78 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	3,4361 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крышка шарнирной секции FS

Артикульный номер: 6226214



Размеры



Ширина	400 мм
Толщина листа	1 мм
Размер B	400 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	регулируемый
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	нет
Изменение направления	вертикальный восходящий/нисходящий
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет