

# Технический паспорт

## Крышка шарнирной секции FS

Артикульный номер: 6226218



Крышка с поворотными фиксаторами для закрытия регулируемых угловых секций.



**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	6226218
Тип	LGBED 600 FS
Обозначение 1	Крышка для верт. регулир. угла
Обозначение 2	с фиксаторами
Производитель	OBO
Размер	B600
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	139 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	4,5111 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Крышка шарнирной секции FS

Артикульный номер: 6226218



### Размеры



Ширина	600 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	600 мм

### Технические характеристики

Изгиб (угол)	регулируемый
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	нет
Изменение направления	вертикальный восходящий/нисходящий
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет