

Технический паспорт

Вертикальный регулируемый угол 110 FS

Артикульный номер: 6218822



Вертикальный регулируемый угол 90° для всех типов кабельных лотков лестничного типа с высотой боковой стенки 110 мм. Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии вместе с шарнирными соединителями и необходимым количеством болтов.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6218822
Тип	LGBV 112 VS FS
Обозначение 1	Регулируемый угол
Обозначение 2	вертикал., с перекладиной VS
Производитель	OBO
Размер	110x200
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	402 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Вертикальный регулируемый угол 110 FS

Артикульный номер: 6218822



Размеры



Ширина	200 мм
Высота	110 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	да
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Толщина борта	1,5 мм