


Технический паспорт

Шарнирный соединитель FS

Артикульный номер: 6208941



Шарнирный соединитель выступает в качестве внешнего крепления для фиксации кабельных лотков лестничного типа и фасонных деталей с высотой боковой стенки 60 мм и сквозной перфорацией стенки. Уголки регулируются по вертикали.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

| | |
|--|-------------------------------------|
| Артикульный номер | 6208941 |
| Тип | LGVG 60 FS |
| Обозначение 1 | Шарнирный соединитель |
| Обозначение 2 | д. каб лотк лестн типа |
| Производитель | OBO |
| Размер | 64x210 |
| Цвет | цинковый |
| Материал | Сталь |
| Поверхность | оцинкован конвейерным методом |
| Стандарт поверхности | DIN EN 10346 |
| Минимальная единица продажи | 10 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 28,5 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |
| Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот | 0,9343 кг CO ₂ e / 1 Шт. |


Технический паспорт

Шарнирный соединитель FS

Артикульный номер: 6208941



Размеры



| | |
|---------------|--------|
| Размер | 64x210 |
| Длина | 210 мм |
| Ширина | 28 мм |
| Высота | 60 мм |
| Толщина листа | 1,5 мм |

Технические характеристики

| | |
|---|----------------------------------|
| Исполнение | Продольный и угловой соединитель |
| Подходит для проволочного лотка | нет |
| Подходит для кабельных лестничных лотков | да |
| Подходит для кабельного лотка | нет |
| Подходит для высоты кабеленесущей системы | 60 мм |
| Горизонтальный поворотный соединитель | нет |
| Вертикальный поворотный соединитель | да |
| Нержавеющая сталь, протравленная | нет |
| Вид соединения | Болтовой соединитель |