

Технический паспорт

Торцевая заглушка для кабельного короба LKM 60100

Артикульный номер: 6249817



Торцевая заглушка для кабельного короба LKM.



St Сталь

FSK Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием

Исходные данные

Артикульный номер	6249817
Тип	LKM E60100RW
Обозначение 1	Наконечник
Производитель	OBO
Размер	60x100mm
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	6,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,2999 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Торцевая заглушка для кабельного короба LKM 60100

Артикульный номер: 6249817



Размеры



Длина	21 мм
Ширина	100 мм
Высота	64 мм
Размер a	100 мм
Размер b	64 мм

Технические характеристики

Исполнение	Слева/справа
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	да
Не содержит галогенов	да
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности	IK10
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C