

Технический паспорт

Торцевая заглушка для кабельного короба LKM 60150

Артикульный номер: 6249825



Торцевая заглушка для кабельного короба LKM.



Сталь



Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием

Исходные данные

Артикульный номер	6249825
Тип	LKM E60150RW
Обозначение 1	Наконечник
Производитель	OBO
Размер	60x150mm
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,3891 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Торцевая заглушка для кабельного короба LKM 60150

Артикульный номер: 6249825



Размеры



Длина	21 мм
Ширина	150 мм
Высота	64 мм
Размер a	150 мм
Размер b	64 мм

Технические характеристики

Исполнение	Слева/справа
Вид крепления	с фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
Не содержит галогенов	да
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности	IK10
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C