

Технический паспорт

Плоский угол для кабельного короба, тип LKM 40060

Артикульный номер: 6247504



Плоский угол с крышкой для изменения направления коробов LKM.
Уравнивание потенциалов между крышкой и основанием кабельного канала
осуществляется без дополнительных средств



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6247504
Тип	LKM F40060FS
Обозначение 1	Плоский угол
Обозначение 2	с верхней частью
Производитель	OBO
Размер	40x60mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	47,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	2,3798 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

Плоский угол для кабельного короба, тип LKM 40060



Артикульный номер: 6247504

Размеры



Длина	200 мм
Ширина	60 мм
Высота	44 мм
Размер а	140 мм

Технические характеристики

Исполнение	Нижняя и верхняя часть
Вид крепления	Перфорация основания
Повышение живучести конструкции	нет
для размера короба	40 x 60
Не содержит галогенов	да
Высота канала мин.	44 мм
Глубина канала	44 мм
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности самогасящийся	IK10
нет	
Диапазон рабочих температур макс.	90 С
Диапазон рабочих температур мин.	-5 С
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм