

Технический паспорт

Плоский угол для кабельного короба, тип LKM 60200

Артикульный номер: 6248020



Плоский угол с крышкой для изменения направления коробов LKM.
Уравнивание потенциалов между крышкой и основанием кабельного канала осуществляется без дополнительных средств



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6248020
Тип	LKM F60200FS
Обозначение 1	Плоский угол
Обозначение 2	с верхней частью
Производитель	OBO
Размер	60x200mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	154,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Плоский угол для кабельного короба, тип LKM 60200

Артикульный номер: 6248020



Размеры



Длина	340 мм
Ширина	200 мм
Высота	64 мм
Размер a	140 мм

Технические характеристики

Исполнение	Нижняя и верхняя часть
Вид крепления	Перфорация основания
Повышение живучести конструкции	нет
для размера короба	60 x 200
Не содержит галогенов	да
Высота канала мин.	64 мм
Глубина канала	64 мм
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности	IK10
самогасящийся	нет
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм