Технический паспорт

Зажим для кабельного короба шириной 80 мм

Артикульный номер: 6249882



Кабельный зажим закрепляет кабель и провод в коробе и облегчает монтаж на стену и потолок. Кабельные зажимы устанавливаются в отверстия на дне и затем защелкиваются. Подходит для короба шириной 80 мм

St Сталь

GBP Гальванически оцинкованный, синяя пассивация

Исходные данные


Артикульный номер	6249882
Тип	LKM K65
Обозначение 1	Скоба-держатель кабеля
Производитель	OBO
Размер	65mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность Стандарт поверхности	Гальванически оцинкованный, синяя пассивация
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	2,33 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,0493 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Зажим для кабельного короба шириной 80 мм

Артикульный номер: 6249882

Размеры



Длина	25 мм
Ширина	60 мм
Высота	65 мм
Размер a	25 мм
Размер b	60 мм
Размер c	65 мм

Технические характеристики

Вид крепления	С фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
для размера короба	80 x 80
Не содержит галогенов	да
С выравниванием потенциалов	нет
Ширина верхних крышек	80 мм
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Вид защиты	IP30
Коэффициент прочности	IK10
самогасящийся	нет
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C