
Технический паспорт

Зажим для кабельного короба шириной 100 мм

Артикульный номер: 6249884



Кабельный зажим крепит кабель и провод в коробе и облегчает монтаж на стену и на подвесной потолок. Кабельные зажимы устанавливаются в отверстия на дне короба LKM и затем защелкиваются. Подходит для высоты короба LKM 100 мм.

St	Сталь
GBP	Гальванически оцинкованный, синяя пассивация

Исходные данные


Артикульный номер	6249884
Тип	LKM K80
Обозначение 1	Скоба-держатель кабеля
Производитель	OBO
Размер	80mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность Стандарт поверхности	Гальванически оцинкованный, синяя пассивация
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	2,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,059 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Зажим для кабельного короба шириной 100 мм

Артикульный номер: 6249884

Размеры



Длина	25 мм
Ширина	81 мм
Высота	49 мм
Размер a	25 мм
Размер b	81 мм
Размер c	49 мм

Технические характеристики

Вид крепления	С фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
для размера короба	60 x 100
Не содержит галогенов	да
С выравниванием потенциалов	нет
Ширина верхних крышек	100 мм
Вид защиты	IP30
Коэффициент прочности	IK10
самогасящийся	нет
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C