Технический паспорт

Кольцо для защиты кромок для кабельного короба типа LKM 20020
Артикульный номер: 6249742



Кольцо для защиты кромок устанавливается на край кабельного короба LKM и предотвращает повреждение кабеля при прокладке.

TPE Термопластичный эластомер

Исходные данные


Артикульный номер	6249742
Тип	LKM KSR20020GRSW
Обозначение 1	Кольцо для защиты кромок
Производитель	OBO
Размер	20x20mm
Цвет	черный графит; RAL 9011
Материал	Термопластичный эластомер
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	Шт.
Масса	0,21 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,0113 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Кольцо для защиты кромок для кабельного короба типа LKM 20020

Артикульный номер: 6249742

Размеры



Длина	11 мм
Ширина	22 мм
Высота	25 мм

Технические характеристики

Модель	Литая деталь
для материала толщиной мин.	0,5 мм
Подходит для	Кабельный короб
Не содержит галогенов	да
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Вид защиты	IP30
Коэффициент прочности	IK10