Технический паспорт

Кольцо для защиты кромок для кабельного короба типа LKM 20030
Артикульный номер: 6249744



Кольцо для защиты кромок устанавливается на край кабельного короба LKM и предотвращает повреждение кабеля при прокладке.

TPE Термопластичный эластомер

Исходные данные


Артикульный номер	6249744
Тип	LKM KSR20030GRSW
Обозначение 1	Кольцо для защиты кромок
Производитель	OBO
Размер	20x30mm
Цвет	черный графит; RAL 9011
Материал	Термопластичный эластомер
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	Шт.
Масса	0,26 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,0131 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Кольцо для защиты кромок для кабельного короба типа LKM 20030

Артикульный номер: 6249744

Размеры



Длина	11 мм
Ширина	32 мм
Высота	25 мм

Технические характеристики

Модель	Литая деталь
для материала толщиной мин.	0,5 мм
Подходит для	Кабельный короб
Не содержит галогенов	да
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Вид защиты	IP30
Коэффициент прочности	IK10