Технический паспорт

Кольцо для защиты кромок для кабельного короба типа LKM 40040
Артикульный номер: 6249748



Кольцо для защиты кромок устанавливается на край кабельного короба LKM и предотвращает повреждение кабеля при прокладке.

TPE Термопластичный эластомер

Исходные данные


Артикульный номер	6249748
Тип	LKM KSR40040GRSW
Обозначение 1	Кольцо для защиты кромок
Производитель	OBO
Размер	40x40mm
Цвет	черный графит; RAL 9011
Материал	Термопластичный эластомер
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	Шт.
Масса	0,87 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,024 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Кольцо для защиты кромок для кабельного короба типа LKM 40040

Артикульный номер: 6249748

Размеры



Длина	18 мм
Ширина	43 мм
Высота	45 мм

Технические характеристики

Модель	Литая деталь
для материала толщиной мин.	0,75 мм
Подходит для	Кабельный короб
Не содержит галогенов	да
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Вид защиты	IP30
Коэффициент прочности	IK10