

Технический паспорт

Стыковой соединитель LKM SV30

Артикульный номер: 6247434

OBO
BETTERMANN

Стыковой соединитель для кабельного короба LKM. Обеспечивает уравнивание потенциалов между коробами.



A2 Нержавеющая сталь 1.4310

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6247434
Тип	LKM SV30
Обозначение 1	Соединитель
Производитель	OBO
Размер	30mm
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4310
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	0,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,0542 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

Стыковой соединитель LKM SV30

Артикульный номер: 6247434

OBO
BETTERMANN

Размеры



Ширина	30 мм
Размер a	54 мм
Размер b	30 мм

Технические характеристики

Исполнение	Внутренний
Повышение живучести конструкции	да
для размера короба	20 x 30
Не содержит галогенов	да
С выравниванием потенциалов	да
Вид защиты	IP30
Коэффициент прочности	IK10
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C