


Технический паспорт

Т-образная секция, для кабельного короба тип LKM
40060

Артикульный номер: 6249264



Т-образная секция для изменения направления кабельного короба LKM, в комплекте с крышкой.
Уравнивание потенциалов между крышкой и основанием кабельного канала осуществляется без дополнительных средств



St Сталь

FSK Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием

Исходные данные

| | |
|--|--|
| Артикульный номер | 6249264 |
| Тип | LKM T40060RW |
| Обозначение 1 | Т-образная секция |
| Обозначение 2 | с верхней частью |
| Производитель | OBO |
| Размер | 40x60mm |
| Цвет | белоснежный; RAL 9010 |
| Материал | Сталь |
| Поверхность | Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием |
| Стандарт поверхности | DIN EN 10346 |
| Минимальная единица продажи | 1 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 46,8 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |
| Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот | 1,6832 кг CO ₂ e / 1 Шт. |

Технический паспорт

Т-образная секция, для кабельного короба тип LKM
40060

Артикульный номер: 6249264



Размеры

| | |
|----------|--------|
| Длина | 300 мм |
| Ширина | 60 мм |
| Высота | 44 мм |
| Размер а | 300 мм |



Технические характеристики

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Ширина ответвления | 60 мм |
| Высота ответвления | 44 мм |
| Исполнение | Нижняя и верхняя часть |
| Вид крепления | Перфорация основания |
| Повышение живучести конструкции | нет |
| для размера короба | 40 x 60 |
| Не содержит галогенов | да |
| Высота канала мин. | 44 мм |
| Глубина канала | 44 мм |
| Вид защиты | IP30 |
| Защитная плёнка | нет |
| Коэффициент прочности | IK10 |
| Диапазон рабочих температур макс. | 90 C |
| Диапазон рабочих температур мин. | -5 C |