


# Технический паспорт

Т-образная секция, для кабельного короба тип LKM  
60060

Артикульный номер: 6249671



Т-образная секция для изменения направления кабельного короба LKM, в комплекте с крышкой.  
Уравнивание потенциалов между крышкой и основанием кабельного канала осуществляется без дополнительных средств



**St** Сталь

**FSK** Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием

## Исходные данные

Артикульный номер	6249671
Тип	LKM T60060RW
Обозначение 1	Т-образная секция
Обозначение 2	с верхней частью
Производитель	OBO
Размер	60x60mm
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	54,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	1,9462 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

# Технический паспорт

Т-образная секция, для кабельного короба тип LKM  
60060

Артикульный номер: 6249671



## Размеры

Длина	300 мм
Ширина	60 мм
Высота	64 мм
Размер а	300 мм



## Технические характеристики

Ширина ответвления	60 мм
Высота ответвления	64 мм
Исполнение	Нижняя и верхняя часть
Вид крепления	Перфорация основания
Повышение живучести конструкции	нет
для размера короба	60 x 60
Не содержит галогенов	да
Высота канала мин.	64 мм
Глубина канала	64 мм
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности	IK10
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C