


Технический паспорт

T-образная секция для короба LKM 60100

Артикульный номер: 6248209



T-образная секция для изменения направления кабельного короба LKM, в комплекте с крышкой.
Уравнивание потенциалов между крышкой и основанием кабельного канала осуществляется без дополнительных средств



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6248209
Тип	LKM T60100FS
Обозначение 1	T-образная секция
Обозначение 2	с верхней частью
Производитель	OBO
Размер	60x100mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	69,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	2,652 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Т-образная секция для короба LKM 60100

Артикульный номер: 6248209



Размеры

Длина	300 мм
Ширина	100 мм
Высота	64 мм
Размер а	300 мм



Технические характеристики

Ширина ответвления	100 мм
Высота ответвления	64 мм
Исполнение	Нижняя и верхняя часть
Вид крепления	Перфорация основания
Повышение живучести конструкции	да
для размера короба	60 x 100
Не содержит галогенов	да
Высота канала мин.	64 мм
Глубина канала	64 мм
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности	IK10
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C