

# Технический паспорт

Т-образная секция, для кабельного короба тип LKM 60200

Артикульный номер: 6248225



Т-образная секция для изменения направления кабельного короба LKM, в комплекте с крышкой.  
Уравнивание потенциалов между крышкой и основанием кабельного канала осуществляется без дополнительных средств



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

## Исходные данные

Артикульный номер	6248225
Тип	LKM T60200FS
Обозначение 1	Т-образная секция
Обозначение 2	с верхней частью
Производитель	OBO
Размер	60x200mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	106 кг
Единица веса	кг/100 шт.

# Технический паспорт


Т-образная секция, для кабельного короба тип LKM  
60200

Артикульный номер: 6248225



## Размеры

Длина	300 мм
Ширина	200 мм
Высота	64 мм
Размер а	300 мм



## Технические характеристики

Ширина ответвления	200 мм
Высота ответвления	64 мм
Исполнение	Нижняя и верхняя часть
Вид крепления	Перфорация основания
Повышение живучести конструкции	нет
для размера короба	60 x 200
Не содержит галогенов	да
Высота канала мин.	64 мм
Глубина канала	64 мм
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности	IK10
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C