


Технический паспорт

Т-образная секция для кабельного короба, тип LKM
80080

Артикульный номер: 6248450



Т-образная секция для изменения направления кабельного короба LKM, в комплекте с крышкой.
Уравнивание потенциалов между крышкой и основанием кабельного канала осуществляется без дополнительных средств



St Сталь

FSK Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием

Исходные данные

Артикульный номер	6248450
Тип	LKM T80080RW
Обозначение 1	Т-образная секция
Обозначение 2	с верхней частью
Производитель	OBO
Размер	80x80mm
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	67,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	2,3887 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Т-образная секция для кабельного короба, тип LKM
80080

Артикульный номер: 6248450



Размеры

Длина	300 мм
Ширина	80 мм
Высота	80 мм
Размер а	300 мм



Технические характеристики

Ширина ответвления	80 мм
Высота ответвления	80 мм
Исполнение	Нижняя и верхняя часть
Вид крепления	Перфорация основания
Повышение живучести конструкции	нет
для размера короба	80 x 80
Не содержит галогенов	да
Высота канала мин.	80 мм
Глубина канала	80 мм
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности	IK10
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C