# Технический паспорт

## Разделительная перегородка LKM TWS45

## Артикульный номер: 6249871



Разделительная перегородка для кабельных коробов LKM глубиной 60 мм при наличии разных уровней напряжения.
Благодаря отверстиям на дне короба LKM уравнивание потенциалов переносится на разделительную перегородку.

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные


| | |
|---|---|
| Артикульный номер | 6249871 |
| Тип | LKM TWS45 |
| Обозначение 1 | Перегородка |
| Производитель | OBO |
| Размер | 45x2000mm |
| Цвет | цинковый |
| Материал | Сталь |
| Поверхность | оцинкован конвейерным методом |
| Стандарт поверхности | DIN EN 10346 |
| Минимальная единица продажи | 2 |
| Единица расхода | Метр |
| Масса | 47,9 кг |
| Единица веса | кг/100 м |
| Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот | 1,3183 кг CO2e / 1 Метр |

# Технический паспорт

## Разделительная перегородка LKM TWS45

## Артикульный номер: 6249871

### Размеры




| | |
|---|---|
| Длина | 2 000 мм |
| Ширина | 33 мм |
| Высота | 45 мм |
| Размер a | 45 мм |

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Исполнение | Отдельный |
| Вид крепления | Вставной |
| Не содержит галогенов | да |
| Глубина канала | 60 мм |
| Вид защиты | IP30 |
| Коэффициент прочности | IK10 |
| самогасящийся | нет |
| Диапазон рабочих температур макс. | 90 C |
| Диапазон рабочих температур мин. | -5 C |