Технический паспорт

Разделительная перегородка LKM TWS75

Артикульный номер: 6249880



Разделительная перегородка для кабельного короба высотой 80 мм при наличии разных уровней напряжения.

Благодаря отверстиям на дне короба LKM уравнивание потенциалов переносится на разделительную перегородку.

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные


Артикульный номер	6249880
Тип	LKM TWS75
Обозначение 1	Перегородка
Производитель	OBO
Размер	75x2000mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Метр
Масса	57 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	1,4111 кг CO2e / 1 Метр

Технический паспорт

Разделительная перегородка LKM TWS75

Артикульный номер: 6249880

Размеры



Длина	2 000 мм
Ширина	33 мм
Высота	60 мм
Размер a	60 мм

Технические характеристики

Исполнение	Отдельный
Вид крепления	Вставной
Не содержит галогенов	да
Глубина канала	80 мм
Вид защиты	IP30
Коэффициент прочности	IK10
самогасящийся	нет
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C